

# Botego



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 4 Grundgrößen
- Horizontal oder vertikal einsetzbar
- 3 Standardhöhen
- Weitere Höhen mit Aufbausätzen möglich
- Ausführung mit oder ohne Lüftungsschlitze
- Rastung der Gehäuseteile; optional auch verschraubbar
- Designelemente und Kappen in 6 Farben
- Schräge Bedienfront (optional)
- Front-/Rückplatte aus Aluminium, steck- und schraubbar
- Gute Stapelbarkeit
- Flache Wandmontage möglich

**Farbton:**

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage

**Schutzart:**

Geschlossen: IP 40/DIN EN 60529;  
mit Lüftungsschlitzen: IP 30/DIN EN 60529

**Gehäusematerial:**

ABS; Details siehe Technische Informationen

# Individuelles Design durch verschiedene Standardkomponenten bietet dieses flexible Gehäusesystem aus ABS



Die Gehäusehöhe (bzw. Breite in der Vertikalanwendung) kann durch Aufbausätze im Raster von 45,72 mm (9 TE) erweitert werden.



Aufnahmen und Nocken für selbstformende Schrauben in den Gehäuseschalen - u.a. auf Europakartenformate abgestimmt.




Je nach Anordnung der Halbschalen (direkt übereinanderliegend oder versetzt zueinander), lässt sich die Belüftung individuell gestalten.



Stabile Rastverschlusstechnik ermöglicht eine schnelle werkzeuglose Montage. Optional können die Halbschalen verschraubt werden.



Der Montagebereich wird mit farbigen Abdeckkappen verdeckt. Zusätzliche Designelemente sind optional erhältlich.



Die Kappensätze 1, 2 und 3 sind für die Anwendung als Tischgehäuse (1), für eine optimale Stapelbarkeit (2) und zum Aufstellen des Gehäuses (3) ausgelegt.



Der Kappensatz 4 ermöglicht die verdeckte Montage des Gehäuses an der Wand.



Die optional verwendbare abgeschrägte Kunststoff-Bedienfront (ab 18 TE) ermöglicht eine komfortable Bedienung.



Der Einbau spezieller 19"-Baugruppenträger (BGT) ist möglich.

## Botego BO 320.. (L) | Gehäuse



### Gehäuse geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 32006	68320060	174	196,9	49,96	31,28	3	6
BO 32009	68320090	174	196,9	65,2	46,52	3	9
BO 32012	68320120	174	196,9	80,44	61,76	3	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.




### Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 32006 L	68320061	174	196,9	49,96	31,28	3	6
BO 32009 L	68320091	174	196,9	65,2	46,52	3	9
BO 32012 L	68320121	174	196,9	80,44	61,76	3	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Z-2803193

\* = Lieferbar auf Anfrage.

# Botego BO 514.. (L) | Gehäuse

## Gehäuse geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 51406	68514060	240,675	136,9	49,96	31,28	4,5	6
BO 51409	68514090	240,675	136,9	65,2	46,52	4,5	9
BO 51412	68514120	240,675	136,9	80,44	61,76	4,5	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.





## Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 51406 L	68514061	240,675	136,9	49,96	31,28	4,5	6
BO 51409 L	68514091	240,675	136,9	65,2	46,52	4,5	9
BO 51412 L	68514121	240,675	136,9	80,44	61,76	4,5	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Z-2803194

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

## Botego BO 520.. (L) | Gehäuse



### Gehäuse geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 52006	68520060	240,675	196,9	49,96	31,28	4,5	6
BO 52009	68520090	240,675	196,9	65,2	46,52	4,5	9
BO 52012	68520120	240,675	196,9	80,44	61,76	4,5	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.




### Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 52006 L	68520061	240,675	196,9	49,96	31,28	4,5	6
BO 52009 L	68520091	240,675	196,9	65,2	46,52	4,5	9
BO 52012 L	68520121	240,675	196,9	80,44	61,76	4,5	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Z-2803195

# Botego BO 626.. (L) | Gehäuse

## Gehäuse geschlossen

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 62606	68626060	307,35	256,9	49,96	31,28	6	6
BO 62609	68626090	307,35	256,9	65,2	46,52	6	9
BO 62612	68626120	307,35	256,9	80,44	61,76	6	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.




## Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1	HE	TE
BO 62606 L	68626061	307,35	256,9	49,96	31,28	6	6
BO 62609 L	68626091	307,35	256,9	65,2	46,52	6	9
BO 62612 L	68626121	307,35	256,9	80,44	61,76	6	12

Lieferumfang: 2 Halbschalen

Hinweis: Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Zubehör siehe Ende des Kapitels.

Z-2803196

## Botego | Zubehör



### Aufbausätze 9 TE, geschlossen und mit Lüftungsschlitzen (L)

Modell	Best.-Nr.	TE	Hinweis
BO AB 02009-7035	<b>68200910</b>	9	Für BO 320..(L), für BO 520..(L)
BO AB 02009 L-7035	<b>68200911</b>	9	Für BO 320..(L), für BO 520..(L)
BO AB 02609-7035	<b>68260910</b>	9	Für BO 626..(L)
BO AB 02609 L-7035	<b>68260911</b>	9	Für BO 626..(L)

Lieferumfang: 2 Aufbauteile

Hinweis: L = mit eingespritzten Lüftungsschlitzen

### Auswahltabelle von Gehäuse, Aufbausatz AB 02609 (L) und Frontplatte

Gehäuse	Lichte Gehäuse- innenhöhe (H1)	TE	Anzahl der AB 02609 (L)	Zu verwendende Frontplatten
BO 62606 (L)	31,28	6	-	BO FP 60006
BO 62609 (L)	46,52	9	-	BO FP 60009
BO 62612 (L)	61,76	12	-	BO FP 60012
BO 62606 (L)	77	15	1	BO FP 60015
BO 62609 (L)	92,24	18	1	BO FP 60018
BO 62612 (L)	107,48	21	1	BO FP 60021
BO 62606 (L)	122,72	24	2	BO FP 60024
BO 62609 (L)	137,96	27	2	BO FP 60027
BO 62612 (L)	153,2	30	2	BO FP 60030
BO 62606 (L)	168,44	33	3	BO FP 60033
BO 62609 (L)	183,68	36	3	BO FP 60036
BO 62612 (L)	198,92	39	3	BO FP 60039
BO 62606 (L)	214,16	42	4	BO FP 60042
BO 62609 (L)	229,4	45	4	BO FP 60045
BO 62612 (L)	244,64	48	4	BO FP 60048

# Botego | Zubehör

## Frontplatten, 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert



Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BO FP 30006	68711306	Für BO 32006 (L)
BO FP 30009	68711309	Für BO 32009 (L)
BO FP 30012	68711312	Für BO 32012 (L)
BO FP 30015	68711315	Für BO 32006 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 30018	68711318	Für BO 32009 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 30021	68711321	Für BO 32012 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 30024	68711324	Für BO 32006 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 30027	68711327	Für BO 32009 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 30030	68711330	Für BO 32012 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 30033	68711333	Für BO 32006 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 30036	68711336	Für BO 32009 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 30039	68711339	Für BO 32012 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 30042	68711342	Für BO 32006 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 30045	68711345	Für BO 32009 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 30048	68711348	Für BO 32012 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 50006	68711506	Für BO 51406 (L); für BO 52006 (L)
BO FP 50009	68711509	Für BO 51409 (L); für BO 52009 (L)
BO FP 50012	68711512	Für BO 51412 (L); für BO 52012 (L)
BO FP 50015	68711515	Für BO 52006 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 50018	68711518	Für BO 52009 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 50021	68711521	Für BO 52012 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 50024	68711524	Für BO 52006 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 50027	68711527	Für BO 52009 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 50030	68711530	Für BO 52012 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 50033	68711533	Für BO 52006 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 50036	68711536	Für BO 52009 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 50039	68711539	Für BO 52012 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 50042	68711542	Für BO 52006 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 50045	68711545	Für BO 52009 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 50048	68711548	Für BO 52012 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 60006	68711606	Für BO 62606 (L)
BO FP 60009	68711609	Für BO 62609 (L)
BO FP 60012	68711612	Für BO 62612 (L)
BO FP 60015	68711615	Für BO 62606 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 60018	68711618	Für BO 62609 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 60021	68711621	Für BO 62612 (L) + 1x AB 02009 (L)
BO FP 60024	68711624	Für BO 62606 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 60027	68711627	Für BO 62609 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 60030	68711630	Für BO 62612 (L) + 2x AB 02009 (L)
BO FP 60033	68711633	Für BO 62606 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 60036	68711636	Für BO 62609 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 60039	68711639	Für BO 62612 (L) + 3x AB 02009 (L)
BO FP 60042	68711642	Für BO 62606 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 60045	68711645	Für BO 62609 (L) + 4x AB 02009 (L)
BO FP 60048	68711648	Für BO 62612 (L) + 4x AB 02009 (L)

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Frontplatten Kunststoff auf Anfrage.



## Botego | Zubehör



### Kappensatz 1 für die Anwendung als Tischgehäuse

Modell	Best.-Nr.	Farbton
BO-KS 1-7035	68011000	Lichtgrau
BO-KS 1-6027	68012000	Lichtgrün
BO-KS 1-7024	68013000	Graphitgrau
BO-KS 1-5014	68014000	Taubenblau
BO-KS 1-5002	68015000	Ultramarineblau
BO-KS 1-I0788	68016000	Grün transluzent

Lieferumfang: 4 Kappen oben, 4 Kappen unten, 4 GummifüÙe



### Kappensatz 2 für optimale Stapelbarkeit

Modell	Best.-Nr.	Farbton
BO-KS 2-7035	68021000	Lichtgrau
BO-KS 2-6027	68022000	Lichtgrün
BO-KS 2-7024	68023000	Graphitgrau
BO-KS 2-5014	68024000	Taubenblau
BO-KS 2-5002	68025000	Ultramarineblau
BO-KS 2-I0788	68026000	Grün transluzent

Lieferumfang: 8 Kappen unten, 4 GummifüÙe



### Kappensatz 3 mit Aufstell-Klappfuß

Modell	Best.-Nr.	Farbton
BO-KS 3-7035	68031000	Lichtgrau
BO-KS 3-6027	68032000	Lichtgrün
BO-KS 3-7024	68033000	Graphitgrau
BO-KS 3-5014	68034000	Taubenblau
BO-KS 3-5002	68035000	Ultramarineblau
BO-KS 3-I0788	68036000	Grün transluzent

Lieferumfang: 4 Kappen oben, 2 Kappen unten, 2 Fußkappen mit KlappfüÙen, 2 GummifüÙe



### Kappensatz 4 für Wandmontage

Modell	Best.-Nr.	Farbton
BO-KS 4-7035	68041000	Lichtgrau
BO-KS 4-6027	68042000	Lichtgrün
BO-KS 4-7024	68043000	Graphitgrau
BO-KS 4-5014	68044000	Taubenblau
BO-KS 4-5002	68045000	Ultramarineblau
BO-KS 4-I0788	68046000	Grün transluzent

Lieferumfang: 4 Kappen oben, 4 Wandbefestigungskappen, 4 GummifüÙe



### Schräge Bedienfront 18 TE

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BO-SF-3 001800	68018003	Für BO 32009 (L) + 1x BO AB 02009 (L)
BO-SF-5 001800	68018005	Für BO 52009 (L) + 1x BO AB 02009 (L)
BO-SF-6 001800	68018006	Für BO 62609 (L) + 1x BO AB 02609 (L)

Lieferumfang: 1 schräge Bedienfront

# Botego | Zubehör

## Handgriff

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BO HS 30000	68430000	Für BO 320... (L)
BO HS 50000	68450000	Für BO 514... (L); für BO 520... (L)
BO HS 60000	68460000	Für BO 626... (L)

Lieferumfang: Handgriffseitenteile (PA6), Profil (Aluminium), Dichtungen, Schrauben  
 Hinweis: Bearbeitung des Gehäuses auf Anfrage. Die maximale Traglast beträgt 300 N.



## Zugentlastungssatz

Modell	Best.-Nr.
BO-ZE	68900040

Lieferumfang: 10 Zugentlastungsschellen, 20 Schrauben



## Schraubensatz

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BO-SHR Z KA35x10	68900030	Zur optionalen Verschraubung des Gehäuses

Lieferumfang: 40 Schrauben



## Designelementsatz 2

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
BO-D2-6TE-7035	68120610*	Lichtgrau	Für BO FP...06
BO-D2-6TE-6027	68120620*	Lichtgrün	Für BO FP...06
BO-D2-6TE-7024	68120630*	Graphitgrau	Für BO FP...06
BO-D2-6TE-5014	68120640*	Taubenblau	Für BO FP...06
BO-D2-6TE-5002	68120650*	Ultramarineblau	Für BO FP...06
BO-D2-6TE-10788	68120660*	Grün transluzent	Für BO FP...06
BO-D2-9TE-7035	68120910*	Lichtgrau	Für BO FP...09
BO-D2-9TE-6027	68120920*	Lichtgrün	Für BO FP...09
BO-D2-9TE-7024	68120930*	Graphitgrau	Für BO FP...09
BO-D2-9TE-5014	68120940*	Taubenblau	Für BO FP...09
BO-D2-9TE-5002	68120950	Ultramarineblau	Für BO FP...09
BO-D2-9TE-10788	68120960	Grün transluzent	Für BO FP...09
BO-D2-12TE-7035	68121210*	Lichtgrau	Für BO FP...12
BO-D2-12TE-6027	68121220*	Lichtgrün	Für BO FP...12
BO-D2-12TE-7024	68121230*	Graphitgrau	Für BO FP...12
BO-D2-12TE-5014	68121240*	Taubenblau	Für BO FP...12
BO-D2-12TE-5002	68121250*	Ultramarineblau	Für BO FP...12
BO-D2-12TE-10788	68121260*	Grün transluzent	Für BO FP...12
BO-D2-15TE-7035	68121510*	Lichtgrau	Für BO FP...15
BO-D2-15TE-6027	68121520	Lichtgrün	Für BO FP...15
BO-D2-15TE-7024	68121530*	Graphitgrau	Für BO FP...15
BO-D2-15TE-5014	68121540	Taubenblau	Für BO FP...15
BO-D2-15TE-5002	68121550	Ultramarineblau	Für BO FP...15
BO-D2-15TE-10788	68121560*	Grün transluzent	Für BO FP...15
BO-D2-18TE-7035	68121810*	Lichtgrau	Für BO FP...18
BO-D2-18TE-6027	68121820	Lichtgrün	Für BO FP...18
BO-D2-18TE-7024	68121830*	Graphitgrau	Für BO FP...18
BO-D2-18TE-5014	68121840*	Taubenblau	Für BO FP...18
BO-D2-18TE-5002	68121850*	Ultramarineblau	Für BO FP...18
BO-D2-18TE-10788	68121860*	Grün transluzent	Für BO FP...18

Lieferumfang: 2 Designelemente, Befestigungsmaterial  
 Hinweis: Die notwendige Bearbeitung der Frontplatte erfolgt auf Anfrage.



## Botego | Zubehör



### Designelementsatz 3

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
BO-D3-6TE-7035	68130610*	Lichtgrau	Für BO FP...06
BO-D3-6TE-6027	68130620*	Lichtgrün	Für BO FP...06
BO-D3-6TE-7024	68130630*	Graphitgrau	Für BO FP...06
BO-D3-6TE-5014	68130640*	Taubenblau	Für BO FP...06
BO-D3-6TE-5002	68130650*	Ultramarineblau	Für BO FP...06
BO-D3-6TE-10788	68130660*	Grün transluzent	Für BO FP...06
BO-D3-9TE-7035	68130910*	Lichtgrau	Für BO FP...09
BO-D3-9TE-6027	68130920*	Lichtgrün	Für BO FP...09
BO-D3-9TE-7024	68130930*	Graphitgrau	Für BO FP...09
BO-D3-9TE-5014	68130940*	Taubenblau	Für BO FP...09
BO-D3-9TE-5002	68130950*	Ultramarineblau	Für BO FP...09
BO-D3-9TE-10788	68130960	Grün transluzent	Für BO FP...09
BO-D3-12TE-7035	68131210*	Lichtgrau	Für BO FP...12
BO-D3-12TE-6027	68131220*	Lichtgrün	Für BO FP...12
BO-D3-12TE-7024	68131230*	Graphitgrau	Für BO FP...12
BO-D3-12TE-5014	68131240*	Taubenblau	Für BO FP...12
BO-D3-12TE-5002	68131250*	Ultramarineblau	Für BO FP...12
BO-D3-12TE-10788	68131260*	Grün transluzent	Für BO FP...12
BO-D3-15TE-7035	68131510*	Lichtgrau	Für BO FP...15
BO-D3-15TE-6027	68131520*	Lichtgrün	Für BO FP...15
BO-D3-15TE-7024	68131530	Graphitgrau	Für BO FP...15
BO-D3-15TE-5014	68131540*	Taubenblau	Für BO FP...15
BO-D3-15TE-5002	68131550*	Ultramarineblau	Für BO FP...15
BO-D3-15TE-10788	68131560*	Grün transluzent	Für BO FP...15
BO-D3-18TE-7035	68131810*	Lichtgrau	Für BO FP...18
BO-D3-18TE-6027	68131820*	Lichtgrün	Für BO FP...18
BO-D3-18TE-7024	68131830*	Graphitgrau	Für BO FP...18
BO-D3-18TE-5014	68131840	Taubenblau	Für BO FP...18
BO-D3-18TE-5002	68131850*	Ultramarineblau	Für BO FP...18
BO-D3-18TE-10788	68131860*	Grün transluzent	Für BO FP...18

Lieferumfang: 2 Designelemente, Befestigungsmaterial

Hinweis: Die notwendige Bearbeitung der Frontplatte erfolgt auf Anfrage.

### Füllprofilsatz für Baugruppenträger, Aluminium

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BO-PB1-21	68731210*	Gehäusehöhe 24 TE
BO-PB1-42	68731420	Gehäusehöhe 45 TE

Lieferumfang: PE = 2 Stück

Hinweis: Zubehör siehe Kapitel Interzoll Zubehör.



# Botego | Zubehör

## Profilsatz TF

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BO-PT1-06	68721060*	Für BO...06
BO-PT1-09	68721090*	Für BO...09
BO-PT1-12	68721120*	Für BO...12
BO-PT1-15	68721150*	Für BO...06 + 1 x AB...
BO-PT1-18	68721180*	Für BO...09 + 1 x AB...
BO-PT1-21	68721210*	Für BO...12 + 1 x AB...
BO-PT1-24	68721240*	Für BO...06 + 2 x AB...
BO-PT1-27	68721270*	Für BO...09 + 2 x AB...
BO-PT1-30	68721300*	Für BO...12 + 2 x AB...
BO-PT1-33	68721330*	Für BO...06 + 3 x AB...
BO-PT1-36	68721360	Für BO...09 + 3 x AB...
BO-PT1-39	68721390*	Für BO...12 + 3 x AB...
BO-PT1-42	68721420*	Für BO...06 + 4 x AB...
BO-PT1-45	68721450*	Für BO...09 + 4 x AB...
BO-PT1-48	68721480*	Für BO...12 + 4 x AB...

Lieferumfang: 2 Profile (Aluminium), 2 Gewindestreifen

Hinweis: Durch Einstecken der Profile und Gewindestreifen zwischen den Halbschalen / Aufbausätzen lässt sich eine anschraubbare Frontplatte montieren.



## Teilfrontplatten, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TF/M 306	86806033	3 HE, 6 TE
TF/M 312	86812033	3 HE, 12 TE
TF/M 315	86815033*	3 HE, 15 TE
TF/M 318	86818033	3 HE, 18 TE
TF/M 321	86821033	3 HE, 21 TE
TF/M 324	86824033*	3 HE, 24 TE
TF/M 333	86833033*	3 HE, 33 TE
TF/M 336	86836033*	3 HE, 36 TE
TF/M 339	86839033*	3 HE, 39 TE
TF/M 342	86842033	3 HE, 42 TE
TF/M 345	86845033*	3 HE, 45 TE
TF/M 348	86848033*	3 HE, 48 TE
TF/M 606	86806063	6 HE, 6 TE
TF/M 609	86809063	6 HE, 9 TE
TF/M 612	86812063	6 HE, 12 TE
TF/M 615	86815063*	6 HE, 15 TE
TF/M 618	86818063*	6 HE, 18 TE
TF/M 624	86824063*	6 HE, 24 TE
TF/M 630	86830063*	6 HE, 30 TE
TF/M 633	86833063*	6 HE, 33 TE
TF/M 636	86836063*	6 HE, 36 TE
TF/M 639	86839063*	6 HE, 39 TE
TF/M 642	86842063	6 HE, 42 TE
TF/M 645	86845063*	6 HE, 45 TE
TF/M 648	86848063*	6 HE, 48 TE

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Schraubenhalter und Teilfrontplattenschrauben siehe Kapitel Interzoll Modul / Interzoll.

Teilfrontplatten für BO 514.. / BO 520.. auf Anfrage.

